



今月の提案商品一覧

鶴見製作所 長靴洗浄機TBW-1



長くつ側・底の2面をブラッシング

洗浄ブラシは長くつの側面と底面がブラッシングできるよう装備されていますので、長くつ全体が自動的に洗えます。



シャワー噴射と回転ブラシのダブル洗浄効果

回転ブラシで汚れを落としながら、シャワー噴射で洗い流す。この2つのパワフルな働きで、強力かつスムーズに洗浄します。



スイッチON・OFFワンタッチ、水・電気の節約タイプ

押しボタンスイッチを押している間はブラシが回り、シャワーリング。指を離すと自動的にストップ。ボタンひとつで洗浄時間が調節できますので、ひどい汚れにも対応。必要なときに必要なだけ使えるムダの少ない省エネタイプです。

2点吊り下げ構造

2点吊り下げ構造ですから、移動に便利です。



段差のないグレーチングステップ(踏み台)

フレームと踏み台は段差がなく、立ったままの長くつ洗浄、踏み台への乗り降りも、より容易なように配慮しています。




コンパクトに、省スペース設計

サイズは幅648×奥行870×高さ1,370(mm)とコンパクト。ハンドルも倒せますので、収納時に場所をとらない便利な省スペース設計となっています。




移動に便利なキャスタ付

後脚部にはキャスタを取り付けていますので、簡単に移動が行えます。



泥受けトレイは取り外し可能 掃除も簡単

泥受けトレイをはずして、たまった泥を捨てるだけ。掃除も水洗いするだけで、簡単に済みます。



シャワーとブラッシングで強力洗浄！
手では洗いきにくい靴底も自動ブラッシング！
キャスター付で移動も楽々です。

電源：単相100V 使用水量18L/min

川崎生物科学 ヒートマチックツイン

ヒートマチックツイン連続注射器(5基)

豚へストレス負担も軽減



2本の注射針の針間隔を
20mm~35.9mmまで調整
可能です

2本バレル容量
も右記の5種類
のタイプから選
べます

2本のバレルの容量タイプは、次の5種類です。

製品番号	注射筒 (1)	注射筒 (2)
8300037936	0.5 ml	0.5 ml
8300037673	1.0 ml	1.0 ml
8300037669	2.0 ml	2.0 ml
8300037671	2.0 ml	1.0 ml
8300031731	2.0 ml	0.5 ml

* 容量の調整は出来ません

在庫機種は1.0ml-1.0mlと2.0ml-1.0mlとなります

* パレル容量タイプ

朝日産業 ピオニー電撃殺虫機



α-30
(屋内用)



α-15
(屋内用)



α-10
(屋内用)



AS-020
(屋外軒下用)

- ・虫をおびき寄せ、高電圧で撃退！！
- ・誘虫ランプで効果的に羽虫をおびき寄せます！

【仕様】

(機種)	(電源)	(誘虫ランプ)	(有効面積)
α-30	単相100V	30W×2本	230~400㎡
α-15	単相100V	15W×2本	100~230㎡
α-10	単相100V	10W×2本	70~100㎡
AS-020	単相100V	20W×2本	150㎡~300㎡



木村農産商事株式会社
特品部